


Posicionadores • con vástago esférico y hexágono interior - PULGADAS  
2B030.0350



Descripción del Producto

Utilizado para posicionar, indexar, fijar, bloquear, retener, así como para otras aplicaciones de presión similares.  
Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Material

- Vástago**
- Acero inoxidable 1.4305 (ASTM-A-582), nitrurado
- Cuerpo**
- Acero inoxidable 1.4305 (ASTM-A-582)
- Muelle**
- Acero inoxidable

Características

Muelle estándar: sin marca



Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.  
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.  
• Este artículo se fabrica en PULGADAS.


Referencias

En los datos técnicos que siguen a estas páginas encontrará una tabla de conversión.  
Rosca freno: revestimiento de poliamida en un punto (para más información consultar el apartado de datos técnicos).

Otros productos

- Posicionadores, con vástago esférico y hexágono interior

Dibujo




Información para el pedido

| Dimensiones                                        |      |       |                |       |                     | SW   | Carrera<br>s | Presión <sup>1)</sup> |      | <br>mín.    máx. |     | <br>[oz] | Referencia |
|----------------------------------------------------|------|-------|----------------|-------|---------------------|------|--------------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                     |      | Rosca | d <sub>2</sub> | l     | F <sub>1</sub><br>~ |      |              | F <sub>2</sub><br>~   | [lb] | [°F]                                                                                                  |     |                                                                                               |            |
|                                                    | [en] |       |                | [en]  | [en]                | [en] | [en]         |                       |      |                                                                                                       |     |                                                                                               |            |
| acero inoxidable, muelle estándar, Con rosca freno |      |       |                |       |                     |      |              |                       |      |                                                                                                       |     |                                                                                               |            |
| 1/2-13                                             | 1/2  | 0,5   | 2A-UNC         | 0,248 | 1 1/4               | 1/4  | 0,25         | 2,7                   | 9,3  | -22                                                                                                   | 194 | 0,653                                                                                         | 2B030.0350 |

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.