

## Martillos SIMPLEX de caras blandas, 50:40 • TPE-blando; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3001.051



### Descripción del Producto

Este martillo SIMPLEX de caras blandas de la serie 3001 viene con conteras especiales de D50 mm integrados en el cuerpo de D40mm. Las superficies de contacto sobredimensionadas brindan la máxima protección durante el procesamiento cuidadoso de piezas de trabajo con superficies sensibles.

Este modelo está equipado con la contera de TPE-blando (3201.051) en ambos lados. Es la más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.

Fabricada en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

El aumento de las caras de impacto proporciona máxima protección en el tratamiento preciso de piezas delicadas.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con de TPE-blando (azul, suave, que no daña, fuerte amortiguación contra impactos) en ambos lados.
- Las superficies de contacto de gran tamaño de D50mm están integradas en el cuerpo de D40mm: máxima protección durante el trabajo en superficies sensibles.
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

### Áreas de aplicación

Posicionamiento y ajuste de piezas de trabajo ligeras/delicadas, creación de prototipos, montaje de muebles, colocación de accesorios en entornos sensibles, tapicero/guarnicionero, retoque de muebles tapizados, retirada de grapas

### Material

#### Mango

- Madera

#### Conteras

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

#### Cuerpo

- Hierro fundido

### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	ecl@ss 10.1	Referencia <sup>1)</sup>
	[mm]	[mm]					
50	120	330	330 x 110 x 50	680	4030618305552	21-04-09-16	3001.051

<sup>1)</sup> Las conteras especiales de Ø50 se montan en los cuerpos de Ø40.

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.