

Martillos SIMPLEX de caras blandas • TPE-medio; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3003.050



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3003 está equipada con la contera de TPE-medio en cada lado. Esta contera de dureza media (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable a la contera negra de compuesto de caucho (serie 3202). La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene, en la zona del agarre, una doble capa de barniz que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm. La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3003.082).

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con conteras de TPE-medio (gris, dureza media, sin marcas) en ambos lados.
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre de doble barnizado (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D80mm.
- La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3003.082).

Áreas de aplicación

Para materiales delicados, jardinería y paisajismo, colocación de piedra natural, construcción de paneles de yeso, montaje de muebles, alicatado, pavimentación, albañilería y colocación de escaleras, colocación de puertas y ventanas, carpintería

Material

Mango

- Madera

Conteras

- TPE-medio, gris
- Sin marcas
- Medio duro

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	↓ ↑	← →	Dimensiones		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
			Largo x Ancho x Alto	[mm]					
50	135	370	370 x 135 x 50		1070	4030618300113	AAA905c002	21-04-09-16	3003.050

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.