

Martillos SIMPLEX de caras blandas · Nylon; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3008.040



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3008 está equipada con la conteras de nylon en ambos lados. Esta contera blanca (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizada para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesta por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente a aceites y grasas. Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene, en la zona del agarre, una doble capa de barniz que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo (3008.081).

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con conteras de nylon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente a aceites y grasas) en ambos lados.
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo.

Áreas de aplicación

Ajuste de piezas de trabajo, montaje de piezas con aristas vivas, montaje de carcasas, construcción de moldes, construcción de plantas, construcción de sala, construcción de acero, construcción ferial, conformado de chapa metálica, trabajo de reparación y mantenimiento

Material

Mango

- Madera

Conteras

- Nylon, blanco
- dura
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
40	115	325	325 x 115 x 40	650	4030618300236	AAA905c002	21-04-09-16	3008.040

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.