

Martillos SIMPLEX de caras blandas • Compuesto de caucho, con "apoyo" / TPE-blando; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera extra corto de alta calidad

3012.282



Descripción del Producto

Este martillo SIMPLEX de caras blandas posee un mango extra corto. Su diseño compacto evita que el extremo del mango impacte contra el suelo, por ejemplo, al ejecutar trabajos de pavimentación.

La serie SIMPLEX 3012 está disponible con la popular combinación de conteras de TPE-blando / compuesto de caucho.

La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la contera más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.

Con una forma ingeniosa, la contera de goma con "apoyo" (3202.260) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que permite trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. La mezcla de goma comprobada, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera extra corto de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

- Nueva evolución del éxito de ventas de Halder: El martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / contera de goma con "apoyo" (3202.280) garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
- Martillo SIMPLEX de caras blandas D80mm con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / compuesto de caucho con "apoyo" (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, bajo desgaste).
- Mango extra corto, evita el impacto contra el suelo.
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, pavimentación, alicatado

Material

Mango

- Madera

contera 1

- TPE-blando, azul
- Sin marcas
- Blando

contera 2

- Compuesto de caucho, negro, con "apoyo"
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	Versión de mango	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	—	—							
80	175	325	325 x 175 x 80	extra corto	2755	4030618312956	AAA905c002	21-04-09-16	3012.282

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.