

Martillos SIMPLEX de caras blandas · Compuesto de caucho / superplástico; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3027.050



Descripción del Producto

Al ofrecer una combinación de conteras de compuesto de caucho / superplástico, la serie SIMPLEX 3027 es un compañero indispensable para una gran cantidad de aplicaciones y la combinación más vendida de Halder.

La contera de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora. La contera de superplástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que la contera de goma. Es una contera de plástico de dureza media fabricada con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión se ofrece en los tamaños D30mm a D80mm, también como mazo largo (3027.081, 3027.100), y D60mm y D80mm con conteras de goma con "apoyo". La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3027.082).

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / superplástico (blanco, dureza media, muy duradero).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Esta versión está disponible en los tamaños D30mm a D80mm y en los tamaños D60mm y D80mm, también con contera de goma con "apoyo", también como mazo largo.
- La versión D80mm está disponible adicionalmente con mango extra corto (art. 3027.082).
- Éxito de ventas de Halder

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, pavimentación, colocación de bordillos, construcción de andamios, construcción carpas, trabajos de carpintería, construcción de vallados, colocación de estructuras de tejado

Material

Mango

- Madera

contera 1

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

contera 2

- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
50	135	370	370 x 135 x 50	1105	4030618300700	AAA905c002	21-04-09-16	3027.050

Ejemplo de aplicación









Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.