

Martillos SIMPLEX de caras blandas • Compuesto de caucho / nylon; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad

3028.080



Descripción del Producto

Disponibles con la combinación de conteras de compuesto de caucho / nylon, la serie SIMPLEX 3028 cubre una amplia gama de aplicaciones y, por lo tanto, se usa ampliamente en la industria metalúrgica.

La contera de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora. La contera de nylon (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizada para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesta por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente a aceites y grasas. Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión se ofrece en los tamaños D30mm a D80mm, también como mazo largo (3028.081), y las medidas D60mm y D80mm con contera de goma con "apoyo" (3028.261). La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3028.082).

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / nylon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, aceite y resistente a la grasa).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; Zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro de costes y recursos.
- Disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm, como mazo largo, y en tamaño D60mm y D80mm con contera de goma y "apoyo".
- La versión de D80mm también está disponible con mango extra corto (3028.082).
- Éxito de ventas de Halder.

Áreas de aplicación

Montaje de piezas con aristas vivas, montaje de carcasas, construcción de plantas, construcción de sala, construcción de acero, construcción ferial, trabajo de reparación y mantenimiento

Material

Mango

- Madera

contera 1

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

contera 2

- Nylon, blanco
- dura
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
			Largo x Ancho x Alto [mm]					
80	175	490	490 x 175 x 80	2890	4030618300779	AAA905c002	21-04-09-16	3028.080

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.