

mazos largos SIMPLEX · Compuesto de caucho con "apoyo" / nylon; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal

3028.261



Descripción del Producto

Ofreciendo una combinación de conteras de compuesto de caucho / nylon, el mazo largo SIMPLEX D60mm y D80mm cubre una amplia gama de aplicaciones y, por lo tanto, se usa ampliamente en la industria metalúrgica. Este éxito de ventas de Halder se ha desarrollado aún más:

Con una forma ingeniosa, la contera de goma con "apoyo" (3202.2) permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que permite trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda. La mezcla de goma comprobada, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional.

La contera de nylon (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizada para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesta por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente a aceites y grasas. Su mango de nogal de 70cm permite agarrar el mazo sin esfuerzo desde una posición erguida. Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Disponible en los tamaños D60mm y D80mm. También con mango corto.

Características del producto:

- Mayor desarrollo del éxito de ventas de Halder: La contera de goma con "apoyo" (3202.2) combinado con el mango de 70cm garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
- Mazo largo SIMPLEX con la combinación de conteras de compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / nylon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente a aceites y grasas) .
- Con una longitud de 70cm, el mango de nogal se puede agarrar fácilmente estando erguido.
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en los tamaños D60mm y D80mm, también con mango corto.
- Éxito de ventas de Halder.

Áreas de aplicación

Montaje de piezas con aristas vivas, montaje de carcasas, construcción de plantas, construcción de sala, construcción de acero, construcción ferial, trabajo de reparación y mantenimiento

Este martillo cuenta con una contera especial con "Apoyo" que se ha incorporado al cuerpo.

Material

Mango

- Madera de nogal americano

contera 1

- Compuesto de caucho, negro, con "apoyo"
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

contera 2

- Nylon, blanco
- dura
- Muy resistente al desgaste
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	Referencia
							
60	150	780	780 x 150 x 60	1900	4030618311690	AAA938c002	3028.261

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.