

Martillos SIMPLEX de caras blandas • TPE-medio / metal blando; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad
 3039.050



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3039 está disponible con la combinación de conteras de TPE-medio / metal blando.
 La contera gris de TPE-medio (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable a la contera de caucho negro. La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas. Fabricada en aluminio, la contera plateada de metal blando (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.
 Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
 El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.
 Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
 Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm.
 Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-medio (gris, dureza media, sin marcas) / metal blando (plata, duro, resistente al calor).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D80mm.

Áreas de aplicación

Construcción de moldes, construcción de plantas, trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones

Material

Mango

- Madera

contera 1

- TPE-medio, gris
- Sin marcas
- Medio duro

contera 2

- Metal blando, plata
- dura
- Resistente al calor

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Ø	Largo	Ancho	Alto	Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
									[mm]
50	135	370		370 x 135 x 50	1195	4030618305712	AAA905c002	21-04-09-16	3039.050

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.