

mazos largos SIMPLEX • Nylon / metal blando; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal

3089.081



Descripción del Producto

El mazo largo SIMPLEX de la serie 3089 está equipado con la combinación de conteras de nylon / metal blando.

La contera de nylon blanco (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizada para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesta por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente a aceites y grasas.

Fabricada en aluminio, la contera plateada de metal blando (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.

El cuerpo fabricado en hierro fundido viene con una funda protectora del mango integrada que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de nogal de fibra larga y muy duradero está barnizado y tiene una forma ergonómica.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Con un peso total y una longitud total de 3.660g y 800mm, respectivamente, este mazo largo está disponible en D80mm.

Características del producto:

- Mazo largo SIMPLEX con la combinación de conteras de nylon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente a aceites y grasas) / metal blando (plateado, duro, resistente al calor).
- Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
- Mango de nogal de fibra larga y ultrarresistente, barnizado y con forma ergonómica.
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D80mm (peso total de 3.660g).

Áreas de aplicación

Ajuste de piezas de trabajo, montaje de piezas con aristas vivas, trabajos de enderezamiento, construcción de moldes, construcción de plantas, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento

Material

Mango

- Madera de nogal americano

contera 1

- Nylon, blanco
- dura
- Duradero
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

contera 2

- Metal blando, plata
- dura
- Resistente al calor
- Gran impacto.

Cuerpo

- Hierro fundido

Información para el pedido

Dimensiones					GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
Ø			Largo x Ancho x Alto [mm]					
80	175	800	800 x 175 x 80	3660	4030618306443	AAA938c002	21-04-09-20	3089.081

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.