

## Martillos SIMPLEX de caras blandas, 50:40 • TPE-medio; con cuerpo de aluminio y mango de madera de alta calidad

3103.051



### Descripción del Producto

Este martillo SIMPLEX de caras blandas viene con conteras especiales de D50mm que están integradas en el cuerpo de D40mm. Las superficies de contacto sobredimensionadas brindan la máxima protección durante el procesamiento cuidadoso de piezas de trabajo con superficies sensibles.

La serie 3101 está equipada en ambos lados con la contera de TPE-medio gris (serie 3203). Esta contera gris semidura permite conseguir una fuerza de impacto comparable a la de la contera negra de compuesto de caucho (serie 3202). Pero, a diferencia de esta, no deja molestas marcas negras.

El cuerpo de aluminio extra ligero con manguito de protección del mango integrado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la correcta fuerza de impacto. Esto hace que sea tarea fácil tratar materiales que se rompen fácilmente. También hace que el martillo de caras blandas sea una herramienta con un peso mínimo y fácil de transportar.

El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con conteras de TPE-medio en ambos lados (gris, semidura, no deja marcas).
- Las superficies de impacto sobredimensionadas D50 mm están instaladas en el cuerpo D40 mm: máxima protección al trabajar en superficies sensibles.
- El cuerpo extra ligero de aluminio con manguito protector integrado permite al usuario controlar fácilmente y determinar él mismo la fuerza de impacto (ideal para materiales frágiles).
- Mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones, zona de sujeción con barnizado doble (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

### Áreas de aplicación

Colocación de puertas y ventanas, colocación de azulejos frágiles, alicatado, posicionamiento y ajuste de piezas de trabajo ligeras/delicadas, ebanistería, montaje de muebles, instalación de parqué y suelos laminados

### Material

#### Mango

- Madera

#### Conteras

- TPE-medio, gris
- Sin marcas
- Medio duro

#### Cuerpo

- Aluminio Al

### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia <sup>1)</sup>
50	110	330	330 x 120 x 50	430	4030618314172	AAA905c002	21-04-09-16	3103.051

<sup>1)</sup> Las conteras especiales de Ø50 se montan en los cuerpos de Ø40.

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.