

Mazos largos forestales • con reducción de la vibración, mango ergonómico de madera de nogal americano barnizado

3366.0S6



Descripción del Producto

La cabeza tubular de los mazos largos forestales está llenado de granalla de acero. El efecto resultante es que al energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. Al reducirse el rebote, la energía de impacto se aprovecha de manera óptima. Esto permite realizar golpes muy potentes.

Además, los mazos largos forestales permiten trabajar con una tensión mucho menor en las articulaciones y una mayor amortiguación del ruido en comparación con los martillos de acero convencionales.

Las conteras intercambiables de nylon especial son muy resistentes al desgaste, reducen el ruido, no se astillan y son adecuadas para fuerzas de impacto muy elevadas. Además, son planas y permiten el clavado de estacas de madera sin dañarlas.

La cabeza del mazo soldada por robot posee un manguito protector integrado.

El mango de madera de nogal americano de fibra larga, muy estable, está barnizado y posee una forma ergonómica.

Este producto está disponible en tres versiones: diámetros de cabeza de D80 mm, D100mm, y D100mm con pesos totales de 3.600g., 5.000g., y 6.500g.

Características del producto:

- Mazos largos sin rebote para golpes muy potentes, y trabajos con menor tensión en las articulaciones, y trabajos con amortiguación de ruido.
- Conteras planas, resistentes al desgaste e intercambiables; no se astillan, de nylon especial.
- Cabeza de martillo soldada por robot con manguito protector.
- Mango de madera de nogal americano de fibra larga, muy estable, barnizado y con forma ergonómica.
- Disponible en D80 mm (peso total 3.600g), D100 mm (peso total 5.000 g y 6.500g).

Áreas de aplicación

Para clavar de forma suave estacas de madera

ATENCIÓN: La granalla de acero no está sellada en el cuerpo y podría escaparse si se quitan las conteras. ¡No lo use en entornos/industrias sensibles!

Material

Mango

- Madera de nogal americano

Conteras

- Nylon, blanco
- plano
- dura
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- amortiguación de ruidos
- Muy alto impacto

Información para el pedido

Ø			Dimensiones			GTIN	Referencia
			Largo x Ancho x Alto	[mm]			
100			1000 x 265 x 100	1000		4030618303893	3366.0S6

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.