

## Martillo de cerrajero MAXXCRAFT • según DIN 1041

3666.005



### Descripción del Producto

La unión de goma entre el cuerpo y el mango, patentada, reduce notablemente tanto el rebote como el ruido y asegura una total fuerza de impacto sobre la pieza, trabajo sin fatiga, agradecido con las articulaciones por la reducción de las vibraciones y el rebote, manguito protector del mango extra-largo recubierto de goma.

### Áreas de aplicación

De aplicación universal en la industria y el comercio, es decir, allí donde hasta ahora se han utilizado martillos de cerrajería DIN convencionales.

### Material

#### Cabeza del martillo

- acero especial de alta calidad, forjado

#### Mango

- Madera de nogal americano

### Información para el pedido

| Descripción   | Dimensiones |     | Largo x Ancho x Alto<br>[mm] | [g] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Referencia |
|---------------|-------------|-----|------------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|------------|
|               |             |     |                              |     |               |                   |             |            |
| MAXXCRAFT 500 | 116         | 320 | 321 x 116 x 28,5             | 500 | 4030618303060 | AAA904c002        | 21-04-09-15 | 3666.005   |

### Ejemplo de aplicación









## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.