

Martillo de cerrajero MAXXCRAFT · según DIN 1041

3666.010



Descripción del Producto

La unión de goma entre el cuerpo y el mango, patentada, reduce notablemente tanto el rebote como el ruido y asegura una total fuerza de impacto sobre la pieza, trabajo sin fatiga, agradecido con las articulaciones por la reducción de las vibraciones y el rebote, manguito protector del mango extra-largo recubierto de goma.

Áreas de aplicación

De aplicación universal en la industria y el comercio, es decir, allí donde hasta ahora se han utilizado martillos de cerrajería DIN convencionales.

Material

Cabeza del martillo

- acero especial de alta calidad, forjado

Mango

- Madera de nogal americano

Información para el pedido

| Descripción | Dimensiones | | Largo x Ancho x Alto [mm] | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Referencia |
|----------------|-------------|-----|------------------------------|------|---------------|-------------------|-------------|------------|
| | 135 | 360 | | | | | | |
| MAXXCRAFT 1000 | 135 | 360 | 360 x 135 x 37,5 | 1000 | 4030618303084 | AAA904c002 | 21-04-09-15 | 3666.010 |

Ejemplo de aplicación







Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.