

## Martillos SIMPLEX de caras blandas • TPE-medio; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio

### 3703.030



#### Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3703 está equipada con conteras de TPE-medio en ambos lados. Esta contera gris de dureza media (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable a la contera negra de compuesto de caucho (serie 3202). La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas. El cuerpo de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y los puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad). Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos. Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm.

#### Características:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con conteras de TPE-medio (gris, dureza media, sin marcas) en ambos lados.
- El cuerpo de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños de D30mm a D80mm.

#### Áreas de aplicación

Para materiales delicados, jardinería y paisajismo, colocación de piedra natural, construcción de paneles de yeso, montaje de muebles, alicatado, pavimentación, albañilería y colocación de escaleras, colocación de puertas y ventanas, carpintería

#### Material

##### Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

##### Conteras

- TPE-medio, gris
- Sin marcas
- Medio duro

##### Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

#### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	—	—						
30	90	300	300 x 90 x 34	450	4030618303411	AAA905c002	21-04-09-16	3703.030

#### Cumplimiento

##### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

##### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

##### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.