

Martillos SIMPLEX de caras blandas • Metal blando; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio

3709.080



Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3709 está equipada con conteras de metal blando en ambos lados. Fabricada en aluminio, la contera de plata (serie 3209) es dura, resistente al calor y reemplaza al clásico martillo de plomo.

El cuerpo de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y los puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo largo (3709.081).

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con conteras de metal blando (plateado, duro, resistente al calor) en ambos lados.
- El cuerpo de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera un gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en tamaños que van desde D30mm a D80mm y como mazo largo.
- La contera de metal blando está hecha de aluminio y reemplaza los martillos de plomo estándar.

Áreas de aplicación

Para trabajos de alto impacto, trabajos de enderezamiento, construcción de moldes, construcción de plantas, trabajos de montaje, reparación y mantenimiento

Material

Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

Conteras

- Metal blando, plata
- dura
- Resistente al calor

Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

Información para el pedido

| Ø | Dimensiones | | Largo x Ancho x Alto | [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Referencia |
|----|-------------|------|----------------------|------|---------------|-------------------|-------------|------------|
| | [mm] | [mm] | | | | | | |
| 80 | 175 | 490 | 490 x 175 x 80 | 4290 | 4030618303633 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3709.080 |

Ejemplo de aplicación





Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.