

## Martillos SIMPLEX de caras blandas • Compuesto de caucho / cobre; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio

3724.040



### Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3724 comprende la combinación de conteras de compuesto de caucho / cobre.

La contera de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora. Representando la contera más dura en la selección SIMPLEX, la de cobre (serie 3804) produce fuerzas de impacto extremadamente altas pero de una manera más suave en comparación con un martillo de acero. Sustituye al martillo de cobre convencional.

El cuerpo de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y los puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños D30mm y D40mm.

Características:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de compuesto de caucho (negro, semiduro, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / cobre (duro).
- El cuerpo de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D30mm y D40mm.

### Áreas de aplicación

Trabajos de enderezamiento, construcción de plantas, conformado de chapa metálica, montaje, trabajos de reparación y mantenimiento

### Material

#### Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

#### contera 1

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

#### contera 2

- Cobre con soporte de plástico
- dura

#### Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
40	115	325	325 x 115 x 40	1150	4030618304890	AAA905c002	21-04-09-16	3724.040

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.