

mazos largos SIMPLEX · Compuesto de caucho / nylon; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio

3728.081



Descripción del Producto

El mazo largo SIMPLEX de la serie 3728 comprende la combinación de conteras de compuesto de caucho / nylon.

La contera de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora.

La contera de nylon (serie 3208) ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizada para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está hecha de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero. Además, también es resistente a aceites y grasas.

El cuerpo de hierro fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.

Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Con un peso total y una longitud total de 3.775g y 800mm, respectivamente, este mazo largo está disponible en D80mm.

Características:

- Mazo largo SIMPLEX con la combinación de conteras de compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste) / nylon (blanco, duro, muy resistente al desgaste, no se astilla incluso a temperaturas bajo cero, resistente a aceites y grasas).
- El cuerpo de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D80mm (peso total de 3.775g).

Áreas de aplicación

Montaje de piezas de trabajo con aristas vivas, montaje de carcasas, construcción de plantas, construcción de sala, construcción de acero, construcción ferial, trabajos de reparación y mantenimiento

Material

Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

contera 1

- Compuesto de caucho, negro
- Medio duro
- amortiguación del golpe
- Inodoro
- Poco desgaste

contera 2

- Nylon, blanco
- dura
- Muy resistente al desgaste
- sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
- Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
	[mm]	[mm]						
80	175	800	800 x 175 x 80	3775	4030618305019	AAA938c002	21-04-09-20	3728.081

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.