

## Martillos SIMPLEX de caras blandas • Cobre / plástico; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio

3746.040



### Descripción del Producto

La serie SIMPLEX 3746 comprende la combinación de conteras de cobre / plástico. La contera de plástico rojo (serie 3206) es dura y también resistente a aceites y grasas. Representando la contera más dura en la selección SIMPLEX, la de cobre (serie 3804) produce fuerzas de impacto extremadamente altas pero de una manera más suave en comparación con un martillo de acero. Sustituiría al martillo de cobre convencional. El cuerpo de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y los puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto. Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad). Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos. Esta versión está disponible en tamaños D30mm y D40mm.

Características del producto:

- Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de plástico (rojo, duro, resistente a aceites y grasas) / cobre (duro).
- El cuerpo de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
- Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
- Disponible en D30mm y D40mm.

### Áreas de aplicación

Para trabajos de muy alto impacto, trabajos de enderezamiento, construcción de plantas, conformado de chapa, trabajos de montaje reparación y mantenimiento

### Material

#### Mango

- Fibra de vidrio con empuñadura de goma

#### contera 1

- Cobre con soporte de plástico
- dura

#### contera 2

- Plástico, rojo
- dura
- Resistente a aceites y grasas
- Universal

#### Cuerpo

- Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro

### Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia
40	115	325	325 x 115 x 40	1145	4030618306276	AAA905c002	21-04-09-16	3746.040

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.