

Cordones • según DAN80

4218.A20



Descripción del Producto

Los Cordones se utilizan como protección contra pérdidas, por ejemplo para los pasadores de bolas.

Los cables de retención se caracterizan por su estructura ligera y elástica.

Además de las versiones estándar, también fabricamos todas las demás versiones (varias longitudes) y diseños (tipo [Fig.] 1 - 3) de acuerdo con la norma. Todas las variantes de anillas (latón, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) están disponibles opcionalmente. Posibles plazos de entrega cortos.

Material

Cable

- Nylon, blanco (conforme a MIL-C-5040 Typ III)

Ilavero

- Acero inoxidable (según DAN191C20)

Terminal de cable

- Cobre, estañado por galvanización (según DIN46237 4-6)

Aislante

- Nylon (poliamida), amarillo

Más información


Notas

Puede solicitar información complementaria. Ejecuciones especiales bajo pedido.

Otros productos

- Cables de Retención
- Cordones, conforme a NSA5732

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones		Referencia
L		
+5		
-3		
[mm]		
con lengüeta y anilla, en ambos extremos – croquis 1		
200	5	4218.A20

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.