

## Platos Base

EH 1000.400 - EH 1000.500



### Descripción del Producto

#### Material

- Acero, endurecido, rectificado


#### Más información

#### Notas


Ejecuciones especiales bajo pedido.

### Dibujo

1000.400



1000.500






Ancho ranura 40 ±0,01.

### Información para el pedido

Sistema	Dimensiones				y [mm]	Número de ranuras en T	[kg]	Referencia
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>				
V40	200	80	240	80	10	5 x 5	13	1000.400
V40	200	80	320	40	10	5 x 7	14	1000.500

Ejemplo de aplicación





## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

### Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.