


## Bloques de Montaje

EH 1011.200 - EH 1111.300




### Descripción del Producto

Este elemento de montaje es una parte del sistema de ranuras en T.


### Material

- Acero, endurecido, rectificado

### Dibujo



### Información para el pedido

Sistema	Dimensiones											Cantidad n	 [g]	Referencia
	$b_1$	$l_1$	$b_2$	$b_3$	$l_2$	$l_3$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$d_1$	$d_2$			
V40	25	80	10	17,2	20	-	40	6,5	12,5	8,25	-	3	339	1011.200
V40	25	120	10	17,2	20	-	40	6,5	12,5	8,25	-	5	527	1011.300
V70	40	140	14	24,0	35	35	70	10,0	20,0	12,25	M12	3	2060	1111.200
V70	40	210	14	24,0	35	70	70	10,0	20,0	12,25	M12	5	3246	1111.300

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.