

## Apoyos

EH 1040.300 - EH 1040.700




### Descripción del Producto


#### Material

- Acero, cementado, rectificado

### Dibujo



### Información para el pedido

Sistema	Dimensiones			SW [mm]	 [g]	Referencia
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> [mm]	l			
V40	6	15	14	13	18	1040.300
V40	10	19	14	13	25	1040.500
V40	13	19	15	17	30	1040.700

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.