

## Soportes para Elementos de Bloqueo

EH 1047.800 - EH 1147.800




### Descripción del Producto

#### Material

- Acero, cementado, rectificado

### Dibujo



### Información para el pedido

Sistema	Dimensiones										Referencia	
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>		[g]
V40	25	8,5	10	M 8	15	100	88	45	23	12	214	<a href="#">1047.800</a>
V70	40	13,0	15	M12	13	160	145	80	36	20	484	<a href="#">1147.800</a>

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.