

Platos Base

EH 1100.300 - EH 1100.500



Descripción del Producto

Material

- Acero, endurecido, rectificado


Más información

Notas


Ejecuciones especiales bajo pedido.

Dibujo


1100.300



1100.400




1100.500





Ancho ranura 70 ± 0,01.

Información para el pedido

Sistema	Dimensiones				y [mm]	Número de ranuras en T	 [kg]	Referencia
	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂				
V70	230	70	420	105	12	3 x 6	40	1100.300
V70	300	140	490	140	12	4 x 7	65	1100.400
V70	370	70	630	210	12	5 x 9	104	1100.500

Ejemplo de aplicación







Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.