

Platos Base • compatibles con palets DIN 55 201

EH 1100.700 - EH 1103.500



Descripción del Producto

Material


- Acero, endurecido, rectificado

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Dibujo



* Estas tolerancias son válidas solo para el tipo de tope exterior opcional.
Ancho ranura $70 \pm 0,01$.


Información para el pedido


Sistema	$a_1 \times a_2$	c	d	Dimensiones				Para roscas	y	Número de ranuras en T	📦 [kg]	Referencia
				l_1 $\pm 0,013$ [mm]	l_2	l_3	l_4					
V70	400 x 400	50	20	150	60	100	100	M12	12	5 x 5	56	1100.700
V70	500 x 500	60	20	200	40	200	200	M12	12	7 x 7	84	1100.800
V70	630 x 630	70	25	200	35	200	200	M16	16	9 x 9	155	1100.900
V70	400 x 500	50	20	150	60/40	200	100	M12	12	5 x 7	69	1103.300
V70	500 x 630	60	20	200	40/35	200	200	M12	12	7 x 9	121	1103.500

Ejemplo de aplicación











Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.