

## Escuadras de Refuerzo

EH 1120.400 - EH 1122.300




### Descripción del Producto

#### Material

- Fundición gris, fosfatada, rectificada

### Dibujo



### Información para el pedido

Sistema	Dimensiones						Posición de las ranuras	📦 [g]	Referencia
	b	h <sub>1</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	h <sub>6</sub>			
V70	37	140	69	104	-	-	izquierda	1546	<a href="#">1120.400</a>
V70	37	200	69	104	139	174	izquierda	1820	<a href="#">1120.500</a>
V70	37	140	69	104	-	-	derecha	1450	<a href="#">1121.000</a>
V70	37	200	69	104	139	174	derecha	1840	<a href="#">1121.100</a>
V70	66	140	69	104	-	-	izquierda	2970	<a href="#">1121.600</a>
V70	66	200	69	104	139	174	izquierda	3753	<a href="#">1121.700</a>
V70	66	140	69	104	-	-	derecha	2970	<a href="#">1122.200</a>
V70	66	200	69	104	139	174	derecha	3466	<a href="#">1122.300</a>

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.