

## Soportes para Taladrar Fijos • regulable

EH 1163.000 - EH 1163.300




### Descripción del Producto

#### Material

- Acero, cementado, rectificado

### Dibujo



### Información para el pedido

Sistema	Dimensiones												[g]	Referencia
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>		
V70/L12	28	13	9,9	24	32	88	74	25	24	36 – 45	22	16	381	<a href="#">1163.000</a>
V70/L12	38	13	16,9	30	42	108	89	40	27	44 – 54	26	20	800	<a href="#">1163.100</a>
V70/L12	48	17	24,8	45	55	108	84	25	27	54 – 68	32	26	1391	<a href="#">1163.200</a>
V70/L12	58	17	34,9	52	68	128	99	40	27	68 – 82	44	38	3000	<a href="#">1163.300</a>

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.