

## Platos Base

EH 1500.200 - EH 1600.900



### Descripción del Producto

#### Material


- Fundición gris, rectificada

#### Más información

#### Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

### Dibujo






### Información para el pedido


Sistema	Dimensiones										y	Para roscas	Número de agujeros de fijación n	Número de agujeros filas	[kg]	Referencia
	b <sub>1</sub> x l <sub>1</sub>	h	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	a	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	c	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>						
[mm]											[mm]	[mm]				
L12	400 x 400	40±0,02	12	M12	150	-	150	50	-	100	12	M12	4	8 x 8	43	<a href="#">1500.200</a>
L12	400 x 500	40±0,02	12	M12	150	-	150	50	-	200	12	M12	4	8 x 10	56	<a href="#">1500.300</a>
L12	500 x 500	40±0,02	12	M12	200	100	200	60	100	200	12	M12	8	10 x 10	65	<a href="#">1500.400</a>
L12	500 x 630	50±0,03	12	M12	200	100	200	60	100	200	12	M12	8	10 x 12	105	<a href="#">1500.500</a>
L12	630 x 630	50±0,03	12	M12	200	-	200	70	-	200	16	M16	6	12 x 12	132	<a href="#">1500.600</a>

Sistema	b <sub>1</sub> x l <sub>1</sub>	h	Dimensiones								y	Para roscas	Número de agujeros de fijación n	Número de agujeros filas		Referencia
			d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	a	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	c	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>						
L16	630 x 630	50±0,03	16	M16	200	-	200	70	-	200	16	M16	6	12 x 12	131	<a href="#">1600.600</a>
L16	630 x 800	50±0,03	16	M16	200	-	200	70	-	300	16	M16	6	12 x 16	170	<a href="#">1600.700</a>
L16	800 x 800	50±0,03	16	M16	300	100	300	100	100	300	16	M16	12	16 x 16	205	<a href="#">1600.800</a>
L16	800 x 1000	60±0,03	16	M16	300	100	300	100	100	400	16	M16	12	16 x 20	325	<a href="#">1600.900</a>

### Ejemplo de aplicación







## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.