

Topes • cilíndrico

EH 1551.500 - EH 1651.700




Descripción del Producto

Material

- Acero, cementado, rectificado

Dibujo



Información para el pedido

Sistema	Dimensiones				[g]	Referencia
	l_1	l_2	d	d_1		
L12	50	24	40	12	400	1551.500
L12	70	24	40	12	552	1551.700
L16	60	25	50	16	737	1651.500
L16	90	25	50	16	1065	1651.700

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.