

## Mordazas de Apoyo • orientable

EH 1702.




### Descripción del Producto

- Para montar varias cuñas de fijación (ref. núm. 1703.300-1703.400), juegos de agarre universales (ref. núm. 1702.600) y casquillos de sujeción (ref. núm. 1702.710-1702.780)
  - La superficie frontal se puede utilizar como superficie de sujeción (templada y rectificada)
- Mordaza de apoyo, móvil, oscilante (ref. núm. 1702.200)
- Para sujetar piezas de trabajo irregulares
  - Para compensar superficies de sujeción no paralelas
- Se suministra **sin** cuñas de fijación, juegos de agarre universales y pernos de sujeción.

### Material

- Acero, templado

### Dibujo



croquis 1

croquis 2

### Información para el pedido

Ancho de la mordaza [mm]	Dimensiones				[kg]	Referencia
	b	l [mm]	h	c		
<b>Mordaza de Sujeción, fija – croquis 1</b>						
125	189	104	20	24	3	1702.100
<b>Mordaza de Sujeción, móvil – croquis 2</b>						
125	189	97	20	24	3	1702.200

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.