

Mordaza de Sujeción Escalonada • para pernos de agarre

EH 1702.



Descripción del Producto

- Cara superior y lateral roscadas para el montaje de mordazas paralelas
- Superficies de fijación pulidas
- Roscas adicionales para el montaje de mordazas intercambiables (ref. núm. 1701.250 - 1701.280)
- Adecuado para el montaje de pernos de sujeción
- Primera y segunda operación de sujeción, sin ajuste
- Adecuado para el montaje de sistemas de acoplado (ref. núm. 1701.190 - 1701.200) en la parte alta de la mordaza


Atención:

Se trata de mordazas rígidas que sólo son adecuadas para piezas de trabajo rectangulares (cortes de sierra) - paralelismo menor o igual a 0.5 mm ($// \leq 0.5$) y piezas de trabajo cilíndricas - redondez menor o igual a 0.5 ($O \leq 0.5$).


Material

- Acero, templado

Dibujo



croquis 1




croquis 2

Información para el pedido

Ancho de la mordaza [mm]	Dimensiones									Referencia
	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	c		
Mordaza de Sujeción, fija – croquis 1										
125	124,4	74	92	43	34	39,5	20	24	3 kg	1702.400
Mordaza de Sujeción, móvil – croquis 2										
125	124,4	74	70	40	47	39,5	20	24	1800 g	1702.500

Ejemplo de aplicación



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
abertura s ₁	0 - 64	0 - 182	0 - 314
abertura s ₂	52 - 106	52 - 224	52 - 356
abertura s ₂ piezas cilíndricas	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220
abertura s ₃	78 - 106	131 - 313	131 - 445
abertura s ₄	107 - 214	160 - 332	160 - 464

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.