

Posicionadores • versión lisa

EH 22070.



Descripción del Producto

Especialmente diseñados para la utilización en la fabricación de utillajes. Se usan como expulsores o como topes amortiguadores. Por su forma, es imposible que el posicionador o alguna de sus partes pueda salir de su alojamiento.

Material

Vástago

- Acero, cementado, pavonado
- Acero Inoxidable 1.4305, nitrurado

Cuerpo

- Acero de decoletaje, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305

Muelle


- Acero inoxidable

Más información

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido. Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones						Carrera s	Presión ¹⁾		máx. [°C]	Alojamiento H7 [mm]	[g]	Referencia
d ₁ -0,05	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃		F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]						[mm]	[N]					
acero de decoletaje, muelle estándar												
6	2,7	8	20	3,2	6	3,5	10	22	250	6	4,0	22070.0006
8	3,9	10	24	3,2	8	4,5	30	88	250	8	7,4	22070.0008
10	5,9	13	30	4,0	10	5,5	42	110	250	10	15,0	22070.0010
12	7,9	16	36	5,0	12	6,5	50	130	250	12	27,0	22070.0012
acero inoxidable, muelle estándar												
6	2,7	8	20	3,2	6	3,5	10	22	250	6	4,0	22070.0106
8	3,9	10	24	3,2	8	4,5	30	88	250	8	7,5	22070.0108
10	5,9	13	30	4,0	10	5,5	42	110	250	10	15,0	22070.0110
12	7,9	16	36	5,0	12	6,5	50	130	250	12	27,0	22070.0112

¹⁾ valor medio estadístico

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Para obtener información detallada sobre el cumplimiento, seleccione el número de artículo deseado.