

## Posicionadores Retráctiles • sin cuello hexagonal, acero inoxidable

EH 22120.



### Descripción del Producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.

#### Material

##### Cuerpo

- Acero inoxidable 1.4305

##### Vástago

- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

##### Pomo

- Acero inoxidable 1.4305

#### Montaje

Herramientas de montaje disponibles.

#### Más información

#### Notas


No desmontable.

Las contratuerca deben pedirse por separado.

#### Otros productos

- Elementos de Sujeción, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice, de fundición
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles

### Dibujo



### Información para el pedido

d <sub>1</sub> -0,02 -0,05	d <sub>2</sub>	Dimensiones				Presión <sup>1)</sup>		máx. [°C]	[g]	Referencia
		d <sub>3</sub> [mm]	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub> mín.	l <sub>3</sub>	F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~			
<b>Acero inoxidable</b>										
5	M10 x 1	21	45,0	5	22	6,0	14	250	36	<a href="#">22120.0475</a>
6	M12 x 1,5	25	54,5	6	26	6,5	19	250	62	<a href="#">22120.0476</a>
8	M16 x 1,5	31	69,0	8	34	11,5	28	250	124	<a href="#">22120.0478</a>
10	M20 x 1,5	31	80,0	10	41	23,0	54	250	165	<a href="#">22120.0480</a>

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

### Accesorios

	Dimensiones d <sub>2</sub> [mm]	Tamaño de llave [mm]	[g]	Referencia
<b>Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable</b>				
	M10 x 1	16	5,2	<a href="#">22120.0515</a>
	M12 x 1,5	18	7,5	<a href="#">22120.0516</a>
	M16 x 1,5	24	15,0	<a href="#">22120.0518</a>
	M20 x 1,5	30	32,0	<a href="#">22120.0520</a>
<b>herramienta de montaje, Acero</b>				
	M10 x 1	-	9,3	<a href="#">22120.0955</a>
	M12 x 1,5	-	14,0	<a href="#">22120.0956</a>
	M16 x 1,5	-	25,0	<a href="#">22120.0958</a>
	M20 x 1,5	-	27,0	<a href="#">22120.0960</a>

### Cumplimiento

Para obtener información detallada sobre el cumplimiento, seleccione el número de artículo deseado.