

## Posicionadores Retráctiles • con cuello hexagonal, ejecución corta

EH 22120.



### Descripción del Producto

Los posicionadores retráctiles se utilizan para indexar.  
Este posicionador retráctil se caracteriza por sus pequeñas dimensiones.

### Material

#### Cuerpo

- Acero de decoletaje, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305

#### Vástago

- Acero, templado
- Acero inoxidable 1.4305, niquelado

#### Pomo

- Termoplástico PA 6, negro, mate

### Montaje

La longitud de rosca puede adaptarse con anillos distanciadores para posicionadores retráctiles (EH 22120.).

### Procedimiento

Al utilizar posicionadores retráctiles con bloqueo, estirando del pomo y girándolo 90° podemos bloquearlo en la muesca (dejando el vástago escondido).

### Más información


### Notas

No desmontable.  
Las contratuercas deben pedirse por separado.


### Otros productos

- Casquillos de Posicionamiento, para posicionadores retráctiles y empuñaduras índice
- Anillos Distanciadores, para posicionadores retráctiles

### Dibujo



croquis 1



croquis 2 con bloqueo

### Información para el pedido


d <sub>1</sub> -0,02 -0,05	Dimensiones						SW [mm]	Presión <sup>1)</sup>		Temperatura		Peso [g]	Referencia
	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub> mín.	l <sub>3</sub> -0,15	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	mín. [°C]	máx. [°C]		
<b>sin bloqueo – croquis 1, Acero de decoletaje</b>													
6	M12 x 1,5	25	45	6	10	5	17	7	19	-30	80	35	22120.0226
8	M16 x 1,5	31	54	8	12	6	19	14	24	-30	80	62	22120.0228
<b>con bloqueo – croquis 2, Acero de decoletaje</b>													
6	M12 x 1,5	25	45	6	10	5	17	7	19	-30	80	35	22120.0236
8	M16 x 1,5	31	54	8	12	6	19	14	24	-30	80	60	22120.0238
<b>sin bloqueo – croquis 1, Acero inoxidable</b>													
6	M12 x 1,5	25	45	6	10	5	17	7	19	-30	80	35	22120.0246
8	M16 x 1,5	31	54	8	12	6	19	14	24	-30	80	62	22120.0248
<b>con bloqueo – croquis 2, Acero inoxidable</b>													
6	M12 x 1,5	25	45	6	10	5	17	7	19	-30	80	35	22120.0256
8	M16 x 1,5	31	54	8	12	6	19	14	24	-30	80	60	22120.0258

<sup>1)</sup> valor medio estadístico

### Accesorios

Imagen	Dimensiones	Tamaño de llave	Peso [g]	Referencia
	d <sub>2</sub> [mm]	[mm]		
<b>Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero</b>				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118
<b>Contratuercas ISO 8675 (DIN 439), Acero inoxidable</b>				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

### Ejemplo de aplicación



### Cumplimiento

Para obtener información detallada sobre el cumplimiento, seleccione el número de artículo deseado.