

## Soportes Ajustables · con inserto de metal duro, estriado

EH 22730.



### Descripción del Producto

Especialmente diseñados para piezas de fundición (corteza de fundición dura). Para ser utilizados como topes, soportes y como elementos de apriete.

### Material

#### Bola

- Metal duro, estriado, niquelado

#### Cuerpo


- Acero termotratado, templado, fosfatado
- Acero inoxidable 1.4057, termotratado

### Más información

#### Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.  
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.

### Dibujo



### Información para el pedido

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensiones			Diámetro de la bola	SW	Capacidad de carga estática máx. [kN]	Par de torsión inicial máx. [Nm]	g	Referencia
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ±0,2	l <sub>2</sub> -0,5						
<b>con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado</b>										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	<a href="#">22730.0362</a>
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	<a href="#">22730.0363</a>
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	<a href="#">22730.0378</a>
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	<a href="#">22730.0379</a>
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	54	<a href="#">22730.0380</a>
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	<a href="#">22730.0381</a>
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	<a href="#">22730.0382</a>
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	664	<a href="#">22730.0383</a>
<b>con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable</b>										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	<a href="#">22730.0390</a>
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	<a href="#">22730.0392</a>
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	<a href="#">22730.0394</a>
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	<a href="#">22730.0396</a>
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	54	<a href="#">22730.0398</a>
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	<a href="#">22730.0399</a>
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	<a href="#">22730.0400</a>
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	664	<a href="#">22730.0401</a>

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.