

Soportes Ajustables · con inserto de metal duro, estriado y regulables

EH 22731.



Descripción del Producto

Especialmente diseñados para piezas de fundición (corteza de fundición dura). Para ser utilizados como topes, soportes y como elementos de apriete.

El punto de contacto del soporte se autoajusta a la posición horizontal evitando que el soporte esté en posición oblicua cuando se inserta la pieza a mecanizar.

Material

Elemento resorte

- Termoplástico PUR


Bola

- Metal duro, estriado, niquelado

Cuerpo

- Acero termotratado, templado, fosfatado
- Acero inoxidable 1.4057, termotratado


Dibujo



Información para el pedido

d ₁	d ₂	d ₃	Dimensiones			Diámetro de la bola	SW	Capacidad de carga estática máx.	Par de torsión inicial máx.	g	Referencia
			l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5	[mm]						
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero termotratado											
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22731.0362	
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22731.0363	
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	48	22731.0378	
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22731.0379	
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	53	22731.0380	
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	22731.0381	
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	639	22731.0382	
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	673	22731.0383	
con rosca macho, bola truncada, superficie de apoyo estriada, Acero inoxidable											
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22731.0390	
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22731.0392	
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	48	22731.0394	
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22731.0396	
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	53	22731.0398	
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	22731.0399	
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	639	22731.0400	
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	673	22731.0401	

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.