

## Soportes Ajustables • regulable

EH 22740.



### Descripción del Producto

Los soportes ajustables se utilizan como topes, soportes, apoyos y son adecuados para el montaje en elementos de sujeción.

### Material

#### Bola

- Acero para rodamiento, templado, brillante
- Acero inoxidable 1.3541, niquelado

#### Cuerpo

- Acero termotratado, templado, fosfatado
- Acero inoxidable 1.4057, termotratado

#### Tuerca


- Acero, pavonado (ISO 4035)
- Acero inoxidable

### Más información

#### Notas

Bola bloqueada para impedir su giro.  
Datos de carga válidos para diseños en acero y acero inoxidable.  
Ejecuciones especiales bajo pedido.

### Dibujo



### Información para el pedido

| d <sub>1</sub>   | l     | Dimensiones    |                | e    | Diámetro de la bola | Capacidad de carga estática máx. [kN] | Par de torsión inicial máx. [Nm] | g   | Referencia                 |
|--|-------|----------------|----------------|------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----|----------------------------|
|  |       | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> |      |                     |                                       |                                  |     |                            |
| [mm]   |       |                |                |      |                     |                                       |                                  |     |                            |
| <b>con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero termotratado</b>    |       |                |                |      |                     |                                       |                                  |     |                            |
| M 8  | 36,6  | 25             | 5,8            | 14,5 | 8,5                 | 8                                     | 25                               | 20  | <a href="#">22740.0013</a> |
| M10  | 45,7  | 30             | 8,6            | 19,0 | 12,0                | 8                                     | 46                               | 44  | <a href="#">22740.0016</a> |
| M12  | 50,7  | 35             | 8,6            | 19,0 | 12,0                | 15                                    | 82                               | 57  | <a href="#">22740.0017</a> |
| M16  | 60,7  | 40             | 10,5           | 27,0 | 16,0                | 25                                    | 206                              | 131 | <a href="#">22740.0024</a> |
| M20  | 77,3  | 50             | 20,0           | 33,0 | 25,0                | 90                                    | 407                              | 277 | <a href="#">22740.0030</a> |
| M24  | 100,0 | 70             | 20,0           | 40,0 | 25,0                | 90                                    | 698                              | 471 | <a href="#">22740.0036</a> |
| M30 x 1,5  | 100,0 | 65             | 34,6           | 51,0 | 40,0                | 165                                   | 1355                             | 975 | <a href="#">22740.0046</a> |
| <b>con bola truncada, superficie de apoyo plana – croquis 1, Acero inoxidable</b>      |       |                |                |      |                     |                                       |                                  |     |                            |
| M 8  | 36,6  | 25             | 5,8            | 14,5 | 8,5                 | 8                                     | 25                               | 20  | <a href="#">22740.0113</a> |
| M10  | 45,7  | 30             | 8,6            | 19,0 | 12,0                | 8                                     | 46                               | 44  | <a href="#">22740.0116</a> |
| M12  | 50,7  | 35             | 8,6            | 19,0 | 12,0                | 15                                    | 82                               | 57  | <a href="#">22740.0117</a> |
| M16  | 60,7  | 40             | 10,5           | 27,0 | 16,0                | 25                                    | 206                              | 131 | <a href="#">22740.0124</a> |
| M20  | 77,3  | 50             | 20,0           | 33,0 | 25,0                | 90                                    | 407                              | 277 | <a href="#">22740.0130</a> |
| M24  | 100,0 | 70             | 20,0           | 40,0 | 25,0                | 90                                    | 698                              | 471 | <a href="#">22740.0136</a> |
| M30 x 1,5  | 100,0 | 65             | 34,6           | 51,0 | 40,0                | 165                                   | 1355                             | 975 | <a href="#">22740.0146</a> |
| <b>con bola truncada, superficie de apoyo estriada – croquis 2, Acero termotratado</b> |       |                |                |      |                     |                                       |                                  |     |                            |
| M 8  | 36,6  | 25             | 5,8            | 14,5 | 8,5                 | 8                                     | 25                               | 20  | <a href="#">22740.0313</a> |
| M10  | 45,7  | 30             | 8,6            | 19,0 | 12,0                | 8                                     | 46                               | 44  | <a href="#">22740.0316</a> |
| M12  | 50,7  | 35             | 8,6            | 19,0 | 12,0                | 15                                    | 82                               | 56  | <a href="#">22740.0317</a> |
| M16  | 60,7  | 40             | 10,5           | 27,0 | 16,0                | 25                                    | 206                              | 130 | <a href="#">22740.0324</a> |
| M20  | 77,3  | 50             | 20,0           | 33,0 | 25,0                | 90                                    | 407                              | 276 | <a href="#">22740.0330</a> |
| M24  | 100,0 | 70             | 20,0           | 40,0 | 25,0                | 90                                    | 698                              | 472 | <a href="#">22740.0336</a> |
| M30 x 1,5  | 100,0 | 65             | 34,6           | 51,0 | 40,0                | 165                                   | 1355                             | 920 | <a href="#">22740.0346</a> |

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.