

Visores de Nivel de Aceite

EH 22860.



Descripción del Producto

Los visores de nivel de aceite se pueden utilizar para controlar el nivel en depósitos sin sobrepresión.

Material

Junta de estanqueidad

- Resistente al aceite y a la gasolina

Reflector

- Plástico, blanco

Anillo

- Aluminio Al


Visor de aceite

- Plexiglás (PMMA), transparente

Montaje

Se puede montar en agujero no roscado H11. Hermeticidad asegurada apretando la anilla.

Dibujo




Información para el pedido

Medida (campo de visión) d_1	Dimensiones							Alojamiento D H11 [mm]	Temperatura		Peso [g]	Referencia
	d_2	d_3	x ~ [mm]	l_1	b mín.	h	e		mín.	máx.		
sin indicador de nivel de aceite												
16	25	2,2	15	3,5	9	-	21,0	20	-20	70	9,1	22860.0016
22	35	3,0	15	4,5	10	-	30,0	28	-20	70	18,0	22860.0022
32	45	3,0	18	5,5	12	-	40,0	38	-20	70	34,0	22860.0032
50	64	3,0	22	5,5	14	-	58,5	58	-20	70	87,0	22860.0050
con indicador de nivel de aceite												
16	25	2,2	15	3,5	9	5	21,0	20	-20	70	9,2	22860.0116
22	35	3,0	15	4,5	10	6	30,0	28	-20	70	18,0	22860.0122
32	45	3,0	18	5,5	12	8	40,0	38	-20	70	33,0	22860.0132
50	64	3,0	22	5,5	14	10	58,5	58	-20	70	85,0	22860.0150

Accesorios

	Medida (campo de visión) d_1	Dimensiones		[g]	Referencia
		d h9 [mm]	e		
herramienta de montaje					
	16	2,0	21,0	16	22860.0816
	22	2,8	30,0	30	22860.0822
	32	2,8	40,0	36	22860.0832
	50	2,8	58,5	49	22860.0850

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Para obtener información detallada sobre el cumplimiento, seleccione el número de artículo deseado.