

Arandelas Esféricas / Planas • DIN 6340 endurecidas

EH 23060.




Descripción del Producto

Las arandelas planas (arandelas) termotratadas se fabrican según DIN 6340.

Material

- Acero termotratado, estampado, golpeado, rectificado, fosfatado

Dibujo




Información para el pedido

d ₁	Dimensiones		s	Para roscas	🔩 [g]	Referencia
	[mm]					
6,4	17	3	M 6	3,8	23060.0006	
8,4	23	4	M 8	9,8	23060.0008	
10,5	28	4	M10	15,0	23060.0010	
13,0	35	5	M12	28,0	23060.0012	
15,0	40	5	M14	40,0	23060.0014 ¹⁾	
17,0	45	6	M16	55,0	23060.0016	
19,0	45	6	M18	53,0	23060.0018 ¹⁾	
21,0	50	6	M20	65,0	23060.0020	
23,0	50	8	M22	86,0	23060.0022 ¹⁾	
25,0	60	8	M24	122,0	23060.0024	
31,0	68	10	M30	199,0	23060.0030	
38,0	80	12	M36	360,0	23060.0036 ¹⁾	

¹⁾ Dimensiones no comprendidas en la norma DIN.

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.