

Casquillos • para posicionar pasadores de sujeción

EH 23111.



Descripción del Producto

Estos casquillos para posicionamiento de pasadores de sujeción están disponibles en versión céntrica y flotante. Tenga en cuenta las instrucciones de montaje.

Material

- Acero cementado, pavonado
- Acero inoxidable 1.4112, templado


Montaje

Para garantizar una repetibilidad óptima se deben montar dos casquillos de centraje y dos casquillos flotantes.

Características

El casquillo flotante tiene una ranura que sirve como marca de diferenciación.

Dibujo



Información para el pedido

d ₁	Dimensiones		d ₂	Alojamiento		[g]	Referencia
	l	[mm]		X	D ₂		
	-0,25 -0,5		n6	±0,05	H7		
centraje – croquis 1, Acero cementado							
16,0F6	20	25	25	20	25	44	23111.0702
16,0F6	25	25	25	25	25	56	23111.0704
20,0F6	20	35	35	20	35	110	23111.0706
20,0F6	25	35	35	25	35	120	23111.0708
25,0F6	20	35	35	20	35	73	23111.0710
25,0F6	25	35	35	25	35	92	23111.0712
30,0F6	20	45	45	20	45	136	23111.0714
30,0F6	25	45	45	25	45	171	23111.0716

d ₁	Dimensiones		d ₂	Alojamiento		[g]	Referencia
	[mm]	l -0,25 -0,5		X ±0,05	D ₂ H7		
flotante – croquis 2, Acero cementado							
16,8+0,2	20	25	25	20	25	41	23111.0732
16,8+0,2	25	25	25	25	25	51	23111.0734
20,8+0,2	20	35	35	20	35	95	23111.0736
20,8+0,2	25	35	35	25	35	120	23111.0738
25,8+0,2	20	35	35	20	35	66	23111.0740
25,8+0,2	25	35	35	25	35	84	23111.0742
30,8+0,2	20	45	45	20	45	129	23111.0744
30,8+0,2	25	45	45	25	45	161	23111.0746
centraje – croquis 1, Acero inoxidable							
16,0F6	20	25	25	20	25	44	23111.0802
16,0F6	25	25	25	25	25	56	23111.0804
20,0F6	20	35	35	20	35	110	23111.0806
20,0F6	25	35	35	25	35	120	23111.0808
25,0F6	20	35	35	20	35	73	23111.0810
25,0F6	25	35	35	25	35	92	23111.0812
30,0F6	20	45	45	20	45	136	23111.0814
30,0F6	25	45	45	25	45	171	23111.0816
flotante – croquis 2, Acero inoxidable							
16,8+0,2	20	25	25	20	25	41	23111.0832
16,8+0,2	25	25	25	25	25	51	23111.0834
20,8+0,2	20	35	35	20	35	95	23111.0836
20,8+0,2	25	35	35	25	35	120	23111.0838
25,8+0,2	20	35	35	20	35	66	23111.0840
25,8+0,2	25	35	35	25	35	84	23111.0842
30,8+0,2	20	45	45	20	45	129	23111.0844
30,8+0,2	25	45	45	25	45	161	23111.0846

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.