

Mordazas de Sujeción

EH 23231.



Descripción del Producto

La mordaza de sujeción es un dispositivo de fijación sólido, compacto con una fuerza de apriete horizontal y un perno de apriete mecánico.

- Fuerza de cierre hasta 80 kN
- Carrera de 25 mm mediante destornillador SW 36
- Fijación mediante 4 tornillos M 24, calidad 8.8 (fuerza de apriete 600 Nm) con una distancia entre agujeros de 100 x 100 mm
- Disponibles mordazas de sujeción 23231.0020 - 0033.

Material


- Acero, cementado, rectificado

Más información



Otros productos

- Mordazas, para mordazas
- Mordazas Intercambiables, para mordazas, con efecto oblicuo
- Mordazas de Sujeción, mandíbula móvil
- Mordazas de Sujeción, mandíbula fija
- Mordazas de Sujeción, mandíbula reemplazable, blanda
- Mordazas de Sujeción, mandíbula reemplazable, estriada/lisa


Dibujo



croquis 1




croquis 2



Información para el pedido

Fuerza de cierre horizontal máx. [kN]	Par de apriete máx. [Nm]	 [kg]	Referencia
mandíbula móvil – croquis 1			
80	200	16	23231.0010
mandíbula fija – croquis 2			
–	–	10	23231.0011

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Para obtener información detallada sobre el cumplimiento, seleccione el número de artículo deseado.