

## Calzos Graduables

EH 23470.



### Descripción del Producto

Rosca trapezoidal autobloqueante, pasador con dispositivo de seguridad final. Las bridas, que se pueden asegurar en las ranuras en T, permiten posicionar los calzos regulables para evitar todo desplazamiento en el cambio de las piezas a mecanizar. Gracias a estas bridas, los calzos pueden utilizarse igualmente en montajes verticales. Los calzos regulables se usan a menudo para sostener las piezas a mecanizar. La utilización de cabezas oscilantes garantiza una superficie de apoyo en la posición precisa. Con ayuda de la cabeza de centraje utilizada como pieza intermedia, pueden sobreponerse diversos calzos de medidas 52, 70 y 100.

### Material

#### Tapas

- Acero, cementado, pavonado


#### Soportes

- Acero, pavonado

#### Calzos Graduables

- Acero 1.0503, esmaltado

### Dibujo



### Información para el pedido

l <sub>2</sub> Altura de brida máx. [mm]	l <sub>1</sub> mín.	Dimensiones				d <sub>4</sub> [mm]	Capacidad de carga [kN]	[g]	Referencia
		d <sub>1</sub> [mm]	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>					
<b>calzos</b>									
50	38	31	31	Tr 20 x 4		-	15	191	23470.0005
52	42	50	50	Tr 30 x 4		12	60	539	23470.0006
70	50	50	50	Tr 30 x 4		12	60	645	23470.0007
100	70	50	50	Tr 30 x 4		12	60	900	23470.0010
140	100	69	69	Tr 40 x 7		12	100	2614	23470.0014
210	140	80	70	Tr 50 x 8		12	170	4336	23470.0021
300	190	100	80	Tr 65 x 10		12	350	9680	23470.0030

## Accesorios

	Dimensiones										Para calzo de medida [mm]	 [g]	Referencia	
	d	d <sub>1</sub>	b	d <sub>2</sub>	l	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]				
<b>soporte</b>														
	-	31	40	18,5	-	175	30	35	90		50	516	23470.0232	
	-	50	60	20,5	-	190	38	46	90		52/ 70/100	879	23470.0250	
	-	69	80	24,5	-	210	48	54	90		140	1279	23470.0270	
<b>cabeza oscilante</b>														
	50	-	-	-	32	-	-	-	-		52/ 70/100	399	23470.0350	
	65	-	-	-	35	-	-	-	-		140/210	716	23470.0365	
<b>cabeza esférica</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100/140/210/300	75	23470.0171	
<b>cabeza en V</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100/140/210/300	138	23470.0172	
<b>placa de centraje</b>														
	-	-	-	-	-	-	-	-	-		52/ 70/100	107	23470.0170	

## Cumplimiento

Para obtener información detallada sobre el cumplimiento, seleccione el número de artículo deseado.