

Elementos Intermedios

EH 23700.



Descripción del Producto

Material

Cuerpo

- Acero, pavonado


Piezas de desgaste

- Acero termotratado

Pasador

- Acero especial


Dibujo



Información para el pedido

a	b	c	Dimensiones				[g]	Referencia
			d	i	l	[mm]		
25	25	65	16	12,5	40	261	23700.0121	
50	25	65	16	12,5	40	580	23700.0122	
100	25	65	16	12,5	40	1201	23700.0123	
30	30	78	22	14,0	50	468	23700.0161	
60	30	78	22	14,0	50	1032	23700.0162	
120	30	78	22	14,0	50	2149	23700.0163	
240	30	78	22	14,0	50	4340	23700.0164	

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.