

Palancas de Sujeción Planas Ajustables

EH 24441.



Descripción del Producto

Las palancas de sujeción planas ajustables se utilizan cuando el rango de giro es limitado o se requiere una posición de palanca específica.

Las palancas de sujeción planas ajustables se caracterizan por su baja altura de construcción y son particularmente adecuadas para su uso en espacios restringidos o cuando la palanca no debe sobresalir...

Material

Empuñadura

- Zamak, recubierto en plástico, negro, similar al RAL 9005, acabado mate
- Zamak, recubierto en plástico, plata, similar al RAL 9006, acabado mate

Partes internas

- Acero, pavonado


Cubierta

- Plástico, negro
- Plástico, gris claro

Procedimiento

Levantando la empuñadura la corona se libera y la empuñadura puede posicionarse en la posición que se desea. Soltando la empuñadura, el engranaje se acopla automáticamente.

Dibujo




Información para el pedido

Dimensiones											Temperatura		Peso [g]	Referencia
d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	t mín.	mín.	máx.	[°C]		
[mm]											[°C]		[g]	
con rosca hembra – croquis 1, negro														
32	M 8	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	186	24441.0005	
32	M10	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	183	24441.0010	
32	M12	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	182	24441.0015	
40	M12	–	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	399	24441.0020	
40	M16	–	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	384	24441.0025	

Dimensiones											Temperatura		Referencia
d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	t mín.	mín.	máx.	[g]	
[mm]											[°C]		
con rosca hembra – croquis 1, plata													
32	M 8	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	186	24441.0105
32	M10	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	183	24441.0110
32	M12	–	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	182	24441.0115
40	M12	–	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	399	24441.0120
40	M16	–	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	384	24441.0125
con taladro liso – croquis 2, negro													
32	–	8	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	188	24441.0050
32	–	10	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	185	24441.0055
40	–	12	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	394	24441.0060
40	–	16	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	373	24441.0065
con taladro liso – croquis 2, plata													
32	–	8	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	188	24441.0150
32	–	10	16	29,5	2	2,5	41,5	120	14	-30	80	185	24441.0155
40	–	12	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	394	24441.0160
40	–	16	23	42,0	4	4,0	56,0	145	22	-30	80	373	24441.0165

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.