

## Tuercas en Cruz · DIN 6305 con pasador fijo EH 24510.




### Descripción del Producto

Con esta versión, el pasador está presionado.

### Material

- Acero de decoletaje, pavonado

### Dibujo




### Información para el pedido

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensiones				[g]	Referencia
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>		
[mm]							
M 8	16	6	16	50	60	78	24510.0508 <sup>1)</sup>
M10	18	8	20	60	80	126	24510.0510
M12	20	10	25	70	100	192	24510.0512
M16	24	12	35	85	120	320	24510.0516
M20	30	16	40	95	140	579	24510.0520

<sup>1)</sup> Dimensiones no comprendidas en la norma DIN.

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

### Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.