


Mandos Tipo Seta
EH 24540.



Descripción del Producto

- Material**
- Pomo tipo seta**
- Baquelita PF 31, negra
- Casquillo**
- Latón
- Tornillo**
- Acero, cincado por galvanización


Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones							 máx. [°C]	 [g]	Referencia
d ₁	d ₂	d ₃	l [mm]	d ₄	h	t			
con rosca hembra – croquis 1									
17	M5	–	–	10	14	7	110	3,8	24540.0017
21	M6	–	–	12	17	11	110	6,2	24540.0021
25	M6	–	–	14	21	11	110	11,0	24540.0025
33	M8	–	–	18	29	12	110	21,0	24540.0033
con rosca macho – croquis 2									
17	–	M5	9	10	14	–	110	4,2	24540.0117
21	–	M6	10	12	17	–	110	7,1	24540.0121
25	–	M6	10	14	21	–	110	10,0	24540.0125
33	–	M8	14	18	29	–	110	23,0	24540.0133

Ejemplo de aplicación



Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.