

## Pomos Cónicos

### EH 24550.




#### Descripción del Producto

##### Material

- Baquelita PF 31, negra


#### Dibujo



#### Información para el pedido

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensiones			t mín.	máx. [°C]	[g]	Referencia
		d <sub>3</sub> ~ [mm]	h					
20	M 5	12	30	18	110	7,8	<a href="#">24550.0010</a>	
20	M 6	12	30	18	110	7,4	<a href="#">24550.0011</a>	
25	M 6	15	38	18	110	18,0	<a href="#">24550.0020</a>	
25	M 8	15	38	18	110	17,0	<a href="#">24550.0021</a>	
30	M 8	18	46	18	110	26,0	<a href="#">24550.0030</a>	
30	M10	18	46	18	110	25,0	<a href="#">24550.0031</a>	
35	M10	21	53	21	110	46,0	<a href="#">24550.0040</a>	
35	M12	21	53	21	110	43,0	<a href="#">24550.0041</a>	

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.