

## Pomos en Cruz · DIN 6335 baquelita

EH 24640.



### Descripción del Producto

#### Material


##### Casquillo

- Latón
- Acero, cincado por galvanización
- Acero inoxidable A2

##### Empuñadura

- Baquelita PF 31, negro similar a RAL 9005

### Dibujo



### Información para el pedido

Dimensiones						máx. [°C]	[g]	Referencia
d <sub>1</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>7</sub> ~	h <sub>3</sub> ~	h <sub>4</sub> ~	t <sub>3</sub>			
<b>con casquillo roscado, forma K, Latón</b>								
20	M 4	10	6	13	6,5	110	3,3	<a href="#">24640.0220</a>
<b>con casquillo roscado, forma K, Acero</b>								
25	M 5	12	8	16	9,5	110	7,0	<a href="#">24640.0225</a>
32	M 6	14	10	20	12,0	110	11,0	<a href="#">24640.0232</a>
40	M 8	18	13	25	14,0	110	16,0	<a href="#">24640.0240</a>
50	M10	22	20	32	18,0	110	34,0	<a href="#">24640.0250</a>
63	M12	26	25	40	22,0	110	66,0	<a href="#">24640.0263</a>
80	M16	35	30	50	30,0	110	137,0	<a href="#">24640.0280</a>
<b>con casquillo roscado, forma K, Acero inoxidable</b>								
25	M 5	12	8	16	9,5	110	7,0	<a href="#">24640.1225</a>
32	M 6	14	10	20	12,0	110	11,0	<a href="#">24640.1232</a>
40	M 8	18	13	25	14,0	110	16,0	<a href="#">24640.1240</a>
50	M10	22	20	32	18,0	110	34,0	<a href="#">24640.1250</a>
63	M12	26	25	40	22,0	110	66,0	<a href="#">24640.1263</a>
80	M16	35	30	50	30,0	110	137,0	<a href="#">24640.1280</a>

