

Pomos Estrella · plástico

EH 24750.



Descripción del Producto

Material

Tapa

- Termoplástico PA, negro similar a RAL 9005
- Termoplástico PA, blanco similar a RAL 9019
- Termoplástico PA, naranja similar a RAL 2004
- Termoplástico PA, amarillo similar a RAL 1016
- Termoplástico PA, azul similar a RAL 5015

Empuñadura

- Termoplástico (PA 6), negro similar a RAL 9005

Casquillo roscado


- Acero inoxidable

Más información

Notas

Ejecuciones especiales, por ejemplo para otras roscas, bajo pedido.

Dibujo



Información para el pedido

Dimensiones					Temperatura		Peso	Referencia
d ₁	d ₂	d ₃ [mm]	l ₁	l ₂	mín.	máx.	[g]	
					[°C]			
negro								
30	M 4	14,0	19	7	-30	80	5,5	24750.0030
30	M 5	14,0	19	7	-30	80	5,7	24750.0035
40	M 5	16,5	22	9	-30	80	8,2	24750.0040
40	M 6	16,5	22	9	-30	80	9,5	24750.0045
50	M 6	22,0	26	10	-30	80	16,0	24750.0050
50	M 8	22,0	26	10	-30	80	19,0	24750.0055
62	M 8	22,0	35	13	-30	80	30,0	24750.0060
62	M10	22,0	35	13	-30	80	39,0	24750.0065
blanco								
30	M 4	14,0	19	7	-30	80	5,5	24750.0031
30	M 5	14,0	19	7	-30	80	5,7	24750.0036
40	M 5	16,5	22	9	-30	80	8,2	24750.0041
40	M 6	16,5	22	9	-30	80	9,5	24750.0046
50	M 6	22,0	26	10	-30	80	16,0	24750.0051
50	M 8	22,0	26	10	-30	80	19,0	24750.0056
62	M 8	22,0	35	13	-30	80	30,0	24750.0061
62	M10	22,0	35	13	-30	80	39,0	24750.0066

d ₁	d ₂	Dimensiones			mín.	máx.	[g]	Referencia
		d ₃ [mm]	l ₁	l ₂				
naranja								
30	M 4	14,0	19	7	-30	80	5,5	24750.0032
30	M 5	14,0	19	7	-30	80	5,7	24750.0037
40	M 5	16,5	22	9	-30	80	8,2	24750.0042
40	M 6	16,5	22	9	-30	80	9,5	24750.0047
50	M 6	22,0	26	10	-30	80	16,0	24750.0052
50	M 8	22,0	26	10	-30	80	19,0	24750.0057
62	M 8	22,0	35	13	-30	80	30,0	24750.0062
62	M10	22,0	35	13	-30	80	39,0	24750.0067
amarillo								
30	M 4	14,0	19	7	-30	80	5,5	24750.0033
30	M 5	14,0	19	7	-30	80	5,7	24750.0038
40	M 5	16,5	22	9	-30	80	8,2	24750.0043
40	M 6	16,5	22	9	-30	80	9,5	24750.0048
50	M 6	22,0	26	10	-30	80	16,0	24750.0053
50	M 8	22,0	26	10	-30	80	19,0	24750.0058
62	M 8	22,0	35	13	-30	80	30,0	24750.0063
62	M10	22,0	35	13	-30	80	39,0	24750.0068
azul								
30	M 4	14,0	19	7	-30	80	5,5	24750.0034
30	M 5	14,0	19	7	-30	80	5,7	24750.0039
40	M 5	16,5	22	9	-30	80	8,2	24750.0044
40	M 6	16,5	22	9	-30	80	9,5	24750.0049
50	M 6	22,0	26	10	-30	80	16,0	24750.0054
50	M 8	22,0	26	10	-30	80	19,0	24750.0059
62	M 8	22,0	35	13	-30	80	30,0	24750.0064
62	M10	22,0	35	13	-30	80	39,0	24750.0069

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.